

BENNING**Câbles de mesure, Ø pointes de mesure: 4mm****Données de commande**

N° commande	473308 4
GTIN	4014651441453
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (avec capuchons de protection), CAT II 1000 V (sans capuchons de protection).

Câbles de mesure 2 pc., rouge / noir, Ø câble de mesure = 4 mm.

Longueur des pointes de mesure 18 mm.

Norme:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Adapté(s) pour:

Multimètres 473300; 473305 et 473320 réf. 960 et appareils de mesure de résistance d'isolement 473420.

Description technique

Catégorie de surtension	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (avec capuchons de protection); CAT II 1000 V (sans capuchons de protection)
Ø pointes de mesure	4 mm
Ø câble de mesure	4 mm

Longueur câble

1,4 m

Type de produit

Câbles de mesure