

**Mitutoyo****Comparateur absolu numérique IP66, Plage de mesure: 12,5mm**

## Données de commande

N° commande	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Classe d'article	44A

## Description

### Exécution:

Comparateurs numériques pratiques, multifonctions et robustes avec affichage de tolérance intégré (avec ou sans valeur mesurée). Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent particulièrement à une utilisation dans des installations à espaces de montage restreints. Affichage orientable à 180° pour une lecture des deux côtés. **La mise en court-circuit des câbles Digimatic 1 et 6 permet de remettre à zéro un ou plusieurs comparateurs ou d'appeler une valeur présélectionnée.** Lecture frontale.

### Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

### Accessoire(s):

Câble de données 498428, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

## Description technique

Longueur	142 mm
----------	--------

Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	2,5 N
Plage de mesure	12,5 mm
Etalonnage	C1
Largeur	35 mm
Profondeur	25 mm
Indice de protection IP	IP 66
Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5

## Accessoires

Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 14	434910 14

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Câble de connexion Type USB2	498428 USB2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 16	434900 16
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 13	434900 13
Câble de connexion Type D1	498428 D1
Touche en acier Type 28	434900 28
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10

Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche orientable	434912
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 17	434910 17
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 16	434910 16

Touche en acier Type 24	434900 24
Câble de connexion Type D2	498428 D2
Touche en acier Type 39	434900 39
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 2	434910 2