

Mitutoyo**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434090 25
GTIN	4946368131276
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec affichage du point zéro à n'importe quelle position. Boîtier métallique robuste, tige de touche sur roulement de précision. 20000 h d'utilisation continue sur pile.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Description technique

Largeur	38 mm
Profondeur	23 mm
Force de mesure	≤ 1,8 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Etalonnage	C1

Longueur	208 mm
Plage de mesure	25 mm
Longueur tige de serrage	40 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires

Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 24	434900 24
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en carbure Type 10	434910 10

Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497100 D2
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 11	434910 11
Emetteur Type S1	498966 S1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497100 USB2
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 39	434900 39

Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25

Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 28	434900 28