

**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 50mm****Données de commande**

N° commande	434310 50
GTIN	4059192014414
Classe d'article	43A

**Description****Exécution:**

Comparateurs numériques avec **très grand** affichage numérique (**11 mm**) et affichage de tolérance intégré (avec ou sans affichage de la valeur mesurée). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

**Fonction absolue:**

Remise à zéro dans n'importe quelle position sans perdre la référence.

**Facteur réglable** via l'affichage.

Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.

**Fonctionnement:**

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing > 1$  mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

**Accessoire(s):**

Câble de données 498940.

## Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	1,25-2,70 N
Étalonnage	C1
Épaisseur du boîtier	35 mm
Ø corps max	58 mm
Plage de mesure	50 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 42
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm

023010 100

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques  
0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm

023000 50

## Accessoires

Touche en acier Type 18/5

434900 18/5

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm

434920 80

Touche en acier Type 11/30

434900 11/30

Câble de connexion simplex avec touche de données Type  
USB2

498940 USB2

Touche en acier Type 2

434900 2

Touche en carbure Type 14

434910 14

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2450

081560 CR2450

Touche en acier Type 18/3

434900 18/3

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm

434920 70

Touche en acier Type 14/30

434900 14/30

Touche en acier Type 11/20

434900 11/20

Touche en carbure Type 10

434910 10

Touche en carbure Type 18/3

434910 18/3

Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25  
mm

434917 25

Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50  
mm

434918 50

Touche en acier Type 18/4

434900 18/4

Touche en carbure Type 18/2

434910 18/2

Touche en acier Type 24

434900 24

Touche en carbure Type 17

434910 17

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm

434920 30

Touche en acier Type 15

434900 15

Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50  
mm

434917 50

Touche en acier Type 39

434900 39

Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 17	434900 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20

Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 11	434910 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25