

 Mahr**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	434310 100
GTIN	4059192014421
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Comparateurs numériques avec **très grand** affichage numérique (**11 mm**) et affichage de tolérance intégré (avec ou sans affichage de la valeur mesurée). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonction absolue:

Remise à zéro dans n'importe quelle position sans perdre la référence.

Facteur réglable via l'affichage.

Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Description technique

Etalonnage	C1
Epaisseur du boîtier	35 mm
Force de mesure	1,60–3,50 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	58 mm
Plage de mesure	100 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 42
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm

023010 100

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques
0,01 / 0,001 Capacité maximale 100 mm

023000 100

Accessoires

Touche en acier Type 11/30

434900 11/30

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm

434920 40

Touche en acier Type 24

434900 24

Touche en acier Type 18/1

434900 18/1

Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25
mm

434917 25

Touche en acier Type 12

434900 12

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm

434920 60

Touche en acier Type 30/10

434900 30/10

Touche en carbure Type 10

434910 10

Touche en carbure Type 11

434910 11

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm

434920 15

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type
D2

498940 D2

Touche en carbure Type 17

434910 17

Touche en carbure Type 18/4

434910 18/4

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975

Touche en rubis Type 2

434915 2

Touche en carbure Type 18/2

434910 18/2

Touche en carbure Type 2

434910 2

Touche en acier Type 11/20

434900 11/20

Touche en acier Type 14/30

434900 14/30

Touche en acier Type 16

434900 16

Câble de connexionsimplex avec touche de données Type
USB2

498940 USB2

Touche en acier Type 2

434900 2

Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 20	434900 20
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2450	081560 CR2450
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 11	434900 11
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche orientable	434912

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 28	434900 28
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2