

**BENNING****Multimètre, Référence fabricant: MM7-1****Données de commande**

N° commande	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Classe d'article	47A

**Description****Exécution:**

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

**Utilisation:**

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d'autres fonctions supplémentaires. Fonction AutoV pour détection automatique de la tension c.a./c.c. et impédance d'entrée faible (LoZ).

**Norme:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livraison:**

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d'emploi. Cadre de protection en caoutchouc.

Sonde de température à fil.

Etalonnage: I7

Etalonnage: I3

Portée de l'affichage: 6000

Précision de base: 0,08 %

Contrôle de continuité: oui

Contrôle de diodes: oui

Capteur de tension (sans contact): oui

Procédé de mesure: TRUE RMS (AC+DC)

## Description technique

Courant alternatif c.a.	10 $\mu$ A – 10 A
Courant continu c.c.	10 $\mu$ A – 10 A
Précision de base	0,08 %
Température	-40 - 400 °C
Contrôle de diodes	oui
Référence fabricant	MM7-1
Catégorie de surtension	CAT IV 600 V
Catégorie de surtension	CAT III 1000 V
Fonction de mémorisation	HOLD, MAX / MIN
Tension continue c.c.	0,01 mV – 1000 V
Capteur de tension (sans contact)	oui
Procédé de mesure	TRUE RMS (AC+DC)
Portée de l'affichage	6000
Tension alternative c.a.	0,01 mV – 1000 V
Résistance	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Fréquence	0,01 Hz – 100 kHz
Capacité	1 nF – 10 mF
Contrôle de continuité	oui
Etalonnage	I7
Etalonnage	I3
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Matériau boîtier	Plastique
Type de produit	Multimètres

## Services

Étalonnage Multimètres numériques Nombre de décimales 3	017710 3
Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A	016700 A
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkKS Multimètre numérique Nombre de décimales 3	016780 3
Étalonnage DAkKS Sonde de température avec / sans afficheur Type A	016870 A
Étalonnage appareils d'affichage de température Nombre d'entrées 1	016820 1
Étalonnage DAkKS appareils d'affichage de température Nombre d'entrées 1	016840 1
Étalonnage DAkKS Etalonnage afficheur thermometre Nombre d'entrées 1	027510 1
Réétalonnage DAkKS Multimètre numérique Nombre de décimales 3	027010 3
Étalonnage Multimètres numériques Nombre de décimales 3	027000 3
Étalonnage DAkKS Sonde de température avec / sans afficheur Type A	027540 A
Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A	027520 A
Réétalonnage appareils d'affichage de température Nombre d'entrées 1	027500 1

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international 6LR61	081556 6LR61
---	--------------