

ALLURIS

Tachymètre de précision à main, Type: C



Données de commande

N° commande	471300 C
GTIN	4260244680222
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Tachymètre de précision à main dans un **boîtier robuste en aluminium moulé sous pression**. Grand affichage numérique, utilisation simple. Longueurs et mesure de vitesse en unités de mesure internationales au choix. **Tachymètre de contact** de haute précision (60 impulsions / tour). Spécialement pour la mesure de rotation à vitesse réduite.

Utilisation:

Mesure du nombre de tours: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mécanique jusqu'à 25000 min⁻¹). **Vitesse:** 0,1– 3810 m/min. **Mesure de longueur:** 0,0– 99999 m. **Chiffres:** 0– 99999

Livraison:

Avec 2 pointes de mesure, roue d'arpenteur 6 pouces, entonnoir, axe de rallonge, instructions d'utilisation, étui de protection, 2 piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Bandes réfléchissantes 471315.

Description technique

Impulsions par tour (mesure par contact)	60
Temps de mesure	1 s
Circonférence de la roue d'arpenteur	6 pouce
Erreur admissible	0,006 (±0,5 chiffre) %
Nombre de piles incluses	2

Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Méetrologie	numérique
Etalonnage	I2
Type de produit	Tachymètres à main

Services

EtalonnageTachymètres / stroboscope Type D	027900 D
--	----------

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Jeu de bandes réfléchissantes35 pièces	471315