

**Mitutoyo****Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434460 25
GTIN	4946368586700
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Système de mesure de précision par règles en verre: vitesse de déplacement sans effet sur le résultat de la mesure, la valeur mesurée est conservée même après arrêt. Faible consommation d'énergie. Affichage graphique pour comparaison de tolérances. **Possibilité de saisie d'un facteur pour la valeur mesurée.**

**Légende:****Affichage orientable à 330°****Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Etalonnage: C1

Lecture sélectionnable: 0,01 / 0,001 mm

Erreur admissible: 0,003 mm

Force de mesure: 1,8 N

Ø axe de fixation h6: 8 mm

Ø corps max: 61 mm

Epaisseur du boîtier: 39 mm

## Description technique

Etalonnage	C1
Ø corps max	61 mm
Plage de mesure	25 mm
Epaisseur du boîtier	39 mm
Force de mesure	1,8 N
Ø axe de fixation h6	8 mm
Erreur admissible	0,003 mm
Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	013210 30
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	013250 100
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
	023000 30

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm

## Accessoires

Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche orientable	434912
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 20	434900 20
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 15	434900 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35

Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 39	434900 39
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en rubis Type 2	434915 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 10	434900 10
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Emetteur Type S1	498966 S1
Touche en acier Type 11	434900 11

Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 11	434910 11
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 17	434910 17