

**Garant****Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434000 12,5
GTIN	4045197574701
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Comparateur numérique avec très grand affichage LCD (12 mm) fortement contrasté. Prêt à l'emploi immédiatement après la mise en marche grâce au système de référence. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

**Fonctionnement:**

Mise à zéro de l'affichage à n'importe quelle position, inversion du sens de comptage, verrouillage des touches contre tout actionnement accidentel, arrêt automatique (sélectionnable). Remise en marche par déplacement ou pression sur une touche; la référence est toujours conservée. IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Comparateur avec capuchon de protection en aluminium vissé à l'extrémité de la touche de mesure et capuchon de relevage à monter différemment. 1 pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915, flexible de relevage 434930, câble de données 498940.

## Description technique

Epaisseur du boîtier	28 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	0,5 – 1 N
Plage de mesure	12,5 mm
Ø corps max	60 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 52
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
--	-------------

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm

023010 12,5

## Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Flexible de relevage Longueur 500 mm	434930 500
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en carbure Type 17	434910 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Emetteur Type S4E	498966 S4E
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 24	434900 24
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20

Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 13	434900 13
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80

Touche en acier Type 20	434900 20
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 2	434910 2
Flexible de relevage Longueur 140 mm	434930 140
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3