

**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434270 25
GTIN	7630041111194
Classe d'article	45A

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec affichage combiné chiffres/graduations (hauteur des chiffres 10 mm) et repères de tolérance mécaniques. Affichage / clavier orientable à 270°.

Fonctionnement:

Mode de mesure **ABS/REL**. Affichage graphique des valeurs limites saisies. Arrêt automatique, fonction PRESET, sortie de données, sens de comptage commutable. Clavier verrouillable.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Interface: Interface RS232C

Etalonnage: C1

Lecture commutable: 0,01 mm

Lecture commutable: 0,0005 pouce

Erreur admissible: 0,02 mm

Force de mesure: < 2 N

Ø axe de fixation h6: 8 mm

Ø corps max: 57 mm

Description technique

Etalonnage	C1
Plage de mesure	25 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	57 mm
Force de mesure	< 2 N
Epaisseur du boîtier	27 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Compateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	013210 30
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Compateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	013250 100
Etalonnage Compateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
	023010 100

Étalonnage DAkKS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm

Accessoires

Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en carbure Type 11	434910 11
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30

Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 14	434900 14
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 2	434900 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4

Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 16	434900 16
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 12	434900 12
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25