



Petit comparateur lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5IP mm



Données de commande

N° commande	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Classe d'article	46A

Description

Exécution:

Petits comparateurs numériques (Ø boîtier 44 mm) avec système de mesure inductif breveté. Durée de vie des piles > 3500 h. Fonctions variées: ABS et mode relatif, PRESET. Avec glissière en queue d'aronde supplémentaire à l'arrière du comparateur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 2032

Accessoire(s):

Câble de données Opto RS232 avec connexion série 9 pôles et alimentation électrique combinée externe 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Indice de protection IP: IP 65

Etalonnage: C1

Erreur admissible: 0,005 mm

Force de mesure: 0,5 – 0,9 N

Ø axe de fixation h6: 8 mm

Ø boîtier: 44 mm
 Epaisseur du boîtier: 19 mm

Description technique

Epaisseur du boîtier	19 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	0,5 – 0,9 N
Ø boîtier	44 mm
Plage de mesure	12,5 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Indice de protection IP	IP 65
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Métrologie	numérique
Type de produit	Messuhr

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	013210 12,5
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	013250 12,5

Accessoires

Pile bouton / spéciale Format international CR2032	081560 CR2032
--	---------------

Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche orientable	434912
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 15	434900 15
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10

Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 11	434900 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 39	434900 39
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30

Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 2	434910 2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90