



## Contrôleur de continuité



### Données de commande

N° commande	473264
GTIN	4045197554277
Classe d'article	42I

### Description

**Exécution:**

Appareil de contrôle compact dans un boîtier bimatériau robuste, affichage optique et acoustique. Les pinces crocodiles facilitent l'utilisation, avec voyant séparé (rouge et vert) pour le contrôle de continuité et de polarité à grande distance, protection contre les surtensions 250 V.

**Utilisation:**

Contrôle de la continuité de câblages électriques hors tension, etc. Mesure de polarité sur des éléments semi-conducteurs, tels que diodes, transistors, etc.

**Norme:**

**EN 61326-1:2013.**

**Livraison:**

Avec 1 pile 081551 réf. 6LR61.

### Description technique

Contrôle de continuité	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Protection de surcharge	250 V
Nombre de piles incluses	1

Code art. piles/batteries incluses	081551 6LR61
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Contrôleurs de continuité et de circuit