

**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	434110 100
GTIN	7640125025354
Classe d'article	46A

Description**Exécution:**

Boîtier en aluminium robuste avec grand champ d'affichage, hauteur de chiffre de 11 mm. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, **système absolu. Mise à zéro à n'importe quelle position** pour une comparaison aisée des valeurs mesurées. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. **Préréglage (Preset)** de n'importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Bouton personnalisable pour fonction sélectionnable. Inversion du sens de comptage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

Description technique

Ø corps max	59,5 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Etalonnage	C1

Plage de mesure	100 mm
Force de mesure	1,8 – 3,0 N
Épaisseur du boîtier	32,9 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Métronologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 100 mm	023000 100

Accessoires

Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 15	434900 15
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 14	434900 14
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 16	434910 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en rubis Type 2	434915 2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 17	434900 17
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15

Touche en acier Type 14/15

434900 14/15