

Garant**Comparateur numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434010 12,5
GTIN	4045197503251
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Comparateur numérique avec très grand affichage LCD (12 mm) fortement contrasté. Prêt à l'emploi immédiatement après la mise en marche grâce au système de référence. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

Mise à zéro de l'affichage à n'importe quelle position, inversion du sens de comptage, verrouillage des touches contre tout actionnement accidentel, arrêt automatique (sélectionnable). Remise en marche par déplacement ou pression sur une touche; la référence est toujours conservée.

Preset (préréglage). IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Comparateur avec capuchon de protection en aluminium vissé à l'extrémité de la touche de mesure et capuchon de relevage à monter différemment. 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915, flexible de relevage 434930, câble de données 498940.

Description technique

Force de mesure	0,5 – 1 N
Ø corps max	60 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Plage de mesure	12,5 mm
Étalonnage	C1
Épaisseur du boîtier	28 mm
Lecture commutable	0,00005 pouce
Lecture commutable	0,001 mm
Indice de protection IP	IP 52
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,005 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

023010 12,5

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm

023000 12,5

Accessoires

Touche en acier Type 28

434900 28

Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2

498940 R2

Touche en acier Type 20

434900 20

Touche en carbure Type 16

434910 16

Touche en acier Type 18/4

434900 18/4

Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm

434918 25

Touche en acier Type 18/2

434900 18/2

Touche en acier Type 14

434900 14

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm

434920 60

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm

434920 15

Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2

498940 D2

Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm

434917 25

Touche en acier Type 11

434900 11

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm

434920 10

Touche en acier Type 13

434900 13

Touche en acier Type 29/10

434900 29/10

Touche en acier Type 2

434900 2

Touche en rubis Type 2

434915 2

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm

434920 40

Émetteur Type S4E

498966 S4E

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 15	434900 15
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Flexible de relevage Longueur 500 mm	434930 500
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en carbure Type 10	434910 10
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 10	434900 10

Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Flexible de relevage Longueur 140 mm	434930 140