

Mitutoyo**Comparateur absolu lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm**

Données de commande

N° commande	434064 25
GTIN	4946368586731
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Affichage du point zéro à n'importe quelle position, p. ex. pour les mesures de tolérance.

Commutation du sens de mesure. 20000 h d'utilisation continue sur pile.

Touche de pré réglage et de tolérance pour la présélection des valeurs de réglage ou des champs de tolérance. Possibilité de basculer l'affichage entre les chiffres et les grands symboles bien lisibles pour l'affichage des tolérances.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Indice de protection IP: IP 42

Etalonnage: C1

Erreur admissible: 0,02 mm

Force de mesure: $\leq 1,8$ N

\varnothing axe de fixation h6: 8 mm

Ø corps max: 59 mm
 Epaisseur du boîtier: 42,5 mm

Description technique

Force de mesure	≤ 1,8 N
Plage de mesure	25 mm
Etalonnage	C1
Epaisseur du boîtier	42,5 mm
Ø corps max	59 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Indice de protection IP	IP 42
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	013210 30
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires

Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 10	434910 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 16	434900 16
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 13	434900 13
Récepteur / interface clavier USB Type	498965

Touche en acier Type 24	434900 24
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Emetteur Type S1	498966 S1
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en acier Type 28	434900 28
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 16	434910 16
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 17	434910 17
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Support de comparateur coudé 60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80