

**Comparateur numérique lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 100mm****Données de commande**

N° commande	434314 100
GTIN	4059192014520
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Comparateurs numériques avec **très grand** affichage numérique (**11 mm**) et affichage de tolérance intégré (avec ou sans affichage de la valeur mesurée). Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonction absolue:

Remise à zéro dans n'importe quelle position sans perdre la référence.

Facteur réglable via l'affichage.

Les différentes fonctions peuvent être directement bloquées dans le comparateur. Les réglages et les valeurs enregistrées (facteur, preset, tolérances) sont conservés, même en cas de remplacement de la pile.

Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Description technique

Etalonnage	C1
Ø corps max	58 mm
Epaisseur du boîtier	35 mm
Force de mesure	1,60–3,50 N
Plage de mesure	100 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,00002 pouce
Lecture commutable	0,0005 mm
Indice de protection IP	IP 42
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,008 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface RS232C
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 100 mm	023000 100
	023010 100

Étalonnage DAkkS
Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001
Plage de mesure maximale 100 mm

Accessoires

Câble de connexion simplex avec touche de données Type USB2	498940 USB2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2	498940 R2
Émetteur Type S4E	498966 S4E
Câble de connexion simplex avec touche de données Type D2	498940 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2450	081560 CR2450
Récepteur / interface clavier USB Type	498965