



Vérificateur d'alésage de précision sans comparateur de précision Vario SV Carbure, Plage de mesure: 6-18mm



Données de commande

N° commande	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Classe d'article	46D

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk. Schwenk Vario SV** est un système modulaire couvrant de larges plages de mesure grâce à des têtes de mesure interchangeables. **Avec touches de mesure en carbure.**

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision **sans** comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Nombre de touches de mesure	17
Nombre de têtes de mesure	2
Plage de mesure	6 - 18 mm
Nombre de bagues de mesure	2

Profondeur de mesure	100 mm
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
ÉtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 13 mm	484030 13
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 130/5 μm	434674 130/5
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 7 mm	484030 7
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 11 mm	484030 11
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglageDIN 2250 C \varnothing nominal 12 mm	484030 12

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10