



## Vérificateur d'alésage de précision sans comparateur de précision Vario SV Carbure, Plage de mesure: 160-430mm



### Données de commande

N° commande	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Classe d'article	46D

### Description

#### Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk. Schwenk Vario SV** est un système modulaire couvrant de larges plages de mesure grâce à des têtes de mesure interchangeables. **Avec touches de mesure en carbure.** Plage de mesure extensible jusqu'à Ø 800 mm.

#### Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision **sans** comparateur ni bagues de réglage.

#### Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

#### Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

### Description technique

Plage de mesure	160 - 430 mm
Nombre de têtes de mesure	1
Profondeur de mesure	180 mm

Nombre de bagues de mesure	4
Nombre de touches de mesure	7
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

### Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 800 mm	023210 800
--	------------

### Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 290 mm	484030 290
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 225 mm

484030 225