



Vérificateur d'alésage de précision pour trous borgnes SS, Plage de mesure: 20-50mm



Données de commande

N° commande	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Classe d'article	46D

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le **modèle Schwenk. Schwenk trous borgnes SS**. Pour la mesure de trous borgnes et rebords de centrage. Règle de mesure et palpeur mobile en carbure rapporté.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision **sans** comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Description technique

Nombre de pieds à coulisse	3
Distance fond d'alésage h	1,5 mm
Plage de mesure	20 - 50 mm
Profondeur de mesure	77 mm

Plage de mesure pied à coulisse	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Largeur du disque de centrage	18 mm
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60
Étalonnage DAkkS Vérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38