



Appareil de mesure de cônes intérieurs IFM, Plage de mesure: 0,5-20mm



Données de commande

N° commande	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Classe d'article	46D

Description

Exécution:

Appareil de mesure IFM avec cône de mesure 90° pour la **détermination du Ø de cône intérieur maximal**. La croix trempée du cône de mesure est introduite dans le cône intérieur. Le Ø maximal est calculé par pression jusqu'à la butée.

Livraison:

Avec comparateur.

Remarque(s):

Modèles spéciaux avec d'autres angles de cône disponibles sur demande. Appareils de mesure de la longueur des chanfreins disponibles sur demande. Comparateur et corps de base disponibles individuellement.

Description technique

Plage de mesure	0,5 - 20 mm
Valeur de graduation	0,01 mm
Norme	DIN 878
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Dispositifs de mesure de chanfreins

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
---	-----------