



## Appareil de mesure de cônes intérieurs IFM, Plage de mesure: 20-40mm



### Données de commande

N° commande	435172 20-40
GTIN	2050001055750
Classe d'article	46D

### Description

#### Exécution:

Appareil de mesure IFM avec cône de mesure 90° pour la **détermination du Ø de cône intérieur maximal**. La croix trempée du cône de mesure est introduite dans le cône intérieur. Le Ø maximal est calculé par pression jusqu'à la butée.

#### Livraison:

Avec comparateur.

#### Remarque(s):

Modèles spéciaux avec d'autres angles de cône disponibles sur demande. Appareils de mesure de la longueur des chanfreins disponibles sur demande. Comparateur et corps de base disponibles individuellement.

### Description technique

Plage de mesure	20 - 40 mm
Valeur de graduation	0,01 mm
Norme	DIN 878
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Dispositifs de mesure de chanfreins

### Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
---	-----------