



Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 12-20mm



Données de commande

N° commande	435050 12-20
GTIN	2050001047991
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de bagues de mesure	1
Profondeur de mesure	110 mm
Nombre de touches de mesure	9
Plage de mesure	12 - 20 mm
Largeur du disque de centrage	9 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
ÉtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Disque de mesure pour plage de mesure 12 – 20 Epaisseur 0,5 mm	435106 0,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mmCarbure Ø mesure 14 mm	435093 14
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
	435093 16

Touche de mesure pour plage 12 – 20 mm Carbure Ø mesure 16 mm	
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mm Carbure Ø mesure 13 mm	435093 13
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mm Carbure Ø mesure 17 mm	435093 17
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mm Carbure Ø mesure 20 mm	435093 20
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mm Carbure Ø mesure 15 mm	435093 15
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Disque de mesure pour plage de mesure 12 – 20 Epaisseur 1 mm	435106 1
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10

Touche de mesure pour plage 12 – 20 mmCarbure Ø mesure 12 mm	435093 12
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mmCarbure Ø mesure 19 mm	435093 19
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche de mesure pour plage 12 – 20 mmCarbure Ø mesure 18 mm	435093 18
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750