

**Appareil de mesure de cônes intérieurs IFM, Plage de mesure: 40-60mm****Données de commande**

N° commande	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Classe d'article	46D

Description**Exécution:**

Appareil de mesure IFM avec cône de mesure 90° pour la **détermination du Ø de cône intérieur maximal**. La croix trempée du cône de mesure est introduite dans le cône intérieur. Le Ø maximal est calculé par pression jusqu'à la butée.

Livraison:

Avec comparateur.

Remarque(s):

Modèles spéciaux avec d'autres angles de cône disponibles sur demande. Appareils de mesure de la longueur des chanfreins disponibles sur demande. Comparateur et corps de base disponibles individuellement.

Description technique

Plage de mesure	40 - 60 mm
Valeur de graduation	0,01 mm
Norme	DIN 878
Toutes les pièces	trempé

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Dispositifs de mesure de chanfreins