



Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 18-35mm



Données de commande

N° commande	435050 18-35
GTIN	2050001040022
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Plage de mesure	18 - 35 mm
Profondeur de mesure	110 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Nombre de bagues de mesure	2
Nombre de touches de mesure	9
Largeur du disque de centrage	14,8 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60
Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60

Accessoires

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mmAcier Ø mesure 34 mm	435084 34
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mmCarbure Ø mesure 22 mm	435094 22
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mmCarbure Ø mesure 32 mm	435094 32
Disque de mesure pour plage de mesure 18 – 35 Epaisseur 0,5 mm	435107 0,5
	434674 50/1

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 50/1 μm

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure \emptyset mesure 18 mm

435094 18

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 18 mm

484030 18

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 19 mm

484030 19

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure \emptyset mesure 26 mm

435094 26

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure \emptyset mesure 34 mm

435094 34

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier \emptyset mesure 20 mm

435084 20

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier \emptyset mesure 24 mm

435084 24

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 32 mm

484030 32

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 24 mm

484030 24

Disque de mesure pour plage de mesure 18 – 35 Epaisseur 1 mm

435107 1

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure \emptyset mesure 20 mm

435094 20

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 28 mm

484030 28

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier \emptyset mesure 18 mm

435084 18

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier \emptyset mesure 26 mm

435084 26

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 35 mm

484030 35

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 26 mm

484030 26

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier \emptyset mesure 28 mm

435084 28

Touche en acier Type 16

434900 16

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 130/5 μm

434674 130/5

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure \emptyset mesure 30 mm

435094 30

Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 30 mm	435084 30
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 24 mm	435094 24
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 22 mm	435084 22
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Acier Ø mesure 32 mm	435084 32
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Touche de mesure pour plage 18 – 35 mm Carbure Ø mesure 28 mm	435094 28