



Jeu de vérificateurs d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 50-230mm



Données de commande

N° commande	435060 50-230
GTIN	2050001046659
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure en **acier**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de touches de mesure	18
Profondeur de mesure	180 - 230 mm
Nombre de vérificateurs d'alésage	2
Plage de mesure	50 - 230 mm
Nombre de bagues de mesure	7
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S9
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Etalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 50-230 mm	020580 50-230
---	---------------

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
	434674 130/5

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture
130/5 μm

Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 85 mm	484030 85
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 80 mm	484030 80
Touche en acier Type 16	434900 16
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 225 mm	484030 225
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 50/1 μm	434674 50/1
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 100 mm	484030 100