



Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 35-60mm



Données de commande

N° commande	435050 35-60
GTIN	2050001040046
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents \varnothing par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (\varnothing), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Plage de mesure	35 - 60 mm
Nombre de bagues de mesure	3
Profondeur de mesure	180 mm
Nombre de touches de mesure	6
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Largeur du disque de centrage	28 mm
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

Étalonnage DAkkSVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023220 60
ÉtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 60 mm	023210 60

Accessoires

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 49 mm	435095 49
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmAcier Ø mesure 49 mm	435085 49
Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur 2,5 mm	435108 2,5
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 59 mm	435095 59
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10

Touche en acier Type 16	434900 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur 1 mm	435108 1
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 35 mm	435095 35
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmAcier Ø mesure 35 mm	435085 35
Touche de mesure pour plage 35 – 60 mmCarbure Ø mesure 44 mm	435095 44
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
	434674 130/5

Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture
130/5 μm

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure \emptyset
mesure 54 mm

435095 54

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier \emptyset mesure
39 mm

435085 39

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 55 mm

484030 55

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm

434920 10

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier \emptyset mesure
59 mm

435085 59

Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur
0,5 mm

435108 0,5

Bague de réglage DIN 2250 C \emptyset nominal 36 mm

484030 36

Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur
3 mm

435108 3

Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm

435142 250

Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur
1,5 mm

435108 1,5

Disque de mesure pour plage de mesure 35 – 60 Epaisseur
2 mm

435108 2

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier \emptyset mesure
44 mm

435085 44

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Acier \emptyset mesure
54 mm

435085 54

Touche de mesure pour plage 35 – 60 mm Carbure \emptyset
mesure 39 mm

435095 39