



Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 50-100mm



Données de commande

N° commande	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Classe d'article	46F

Description

Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents Ø par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages (Ø), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de bagues de mesure	3
Profondeur de mesure	180 mm
Plage de mesure	50 - 100 mm
Nombre de touches de mesure	11
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Largeur du disque de centrage	45 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 60 mm	435096 60
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Rallonge pour la plage de mesure Longueur 50 mm	435143 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 95 mm	435086 95

Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Comparateur de précision \pm Plage de lecture / Lecture 50/1 μm	434674 50/1
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 2,5 mm	435109 2,5
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 90 mm	484030 90
Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 3 mm	435109 3
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 10 mm	484030 10
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Acier \varnothing mesure 75 mm	435086 75
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 85 mm	435096 85
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 65 mm	435096 65
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Acier \varnothing mesure 70 mm	435086 70
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Acier \varnothing mesure 85 mm	435086 85
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 100 mm	484030 100
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 90 mm	435096 90
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 55 mm	435096 55
Bague de réglage DIN 2250 C \varnothing nominal 65 mm	484030 65
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 75 mm	435096 75
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure \varnothing mesure 80 mm	435096 80
	435096 95

Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 95 mm	
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 100 mm	435096 100
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 2 mm	435109 2
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 100 mm	435086 100
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 90 mm	435086 90
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 80 mm	435086 80
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 0,5 mm	435109 0,5
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 65 mm	435086 65
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 50 mm	435096 50
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 50 mm	435086 50
Comparateur numériquelecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 60 mm	435086 60
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50

Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Acier Ø mesure 55 mm	435086 55
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 1 mm	435109 1
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mm Carbure Ø mesure 70 mm	435096 70
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 1,5 mm	435109 1,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85