



## Thermo-hygromètre, Type: 608H1



### Données de commande

N° commande	474050 608H1
GTIN	4029547000324
Classe d'article	47B

### Description

#### Exécution:

Pour déterminer avec précision **l'humidité, la température et le point de rosée**. Insensibles à la condensation. Sans entretien. **Affichage des valeurs min. / max.** avec fonction de réinitialisation. Possibilité de le poser ou l'accrocher.

#### Utilisation:

Idéale pour le contrôle de la température intérieure.

#### Livraison:

Avec piles 081561 réf. 6LR61 et certificat d'étalonnage.

### Description technique

Plage de mesure humidité relative	10 - 95 %
Plage de mesure température	0 - 50 °C
Erreur admissible humidité relative	3 %
Plage de mesure point de rosée td	-20 - 50 °C
Résolution température (0 – 50 °C)	0,1 °C
Hauteur	90 mm

Profondeur	40 mm
Largeur	111 mm
Erreur admissible point de rosée td	$\pm 0,5$ (à 25 °C) °C
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	I6
Type de produit	Thermometre et hygrometre

### Services

Etalonnage Thermo-hygromètres Type A	027660 A
Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A	027670 A