



Enregistreur de données, Type: 175H1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 474180 175H1 |
| GTIN | 4029547011115 |
| Classe d'article | 47B |

Description

Exécution:

Enregistreur de données bicanal robuste et compact avec grand écran rétroéclairé. Mémoire interne d'1 million de valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Période de mesure réglable entre 10 secondes et 24 heures. Durée de vie de la pile ≥ 3 ans (période de mesure 15 min, 25 °C). Deux ports standard (mini-USB et carte SD) pour une programmation et une lecture aisées des données par connexion directe à un PC. Avec, en plus, mesure et mémorisation de l'humidité relative.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, serrure, 3 piles 081561 réf.LR3 et certificat d'étalonnage, logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

Accessoire(s):

Câble USB 474183 réf. USB.

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Longueur | 149 mm |
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Erreur admissible température (sonde interne) | ±0,4 °C |
| Erreur admissible température (sonde externe) | ±0,5 °C |
| Hauteur | 30 mm |
| Plage de mesure température (sonde interne) | -20 - 55 °C |
| Erreur admissible humidité relative | ±2 % |
| Référence fabricant | 175 H1 |
| Largeur | 55 mm |
| Etalonnage | I6 |
| Plage de mesure humidité relative | 0 - 100 % |
| Nombre de piles incluses | 3 |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Interface | Port USB |
| Type de produit | Enregistreurs de données |

Services

| | |
|--|----------|
| Etalonnage Thermo-hygromètres Type A | 027660 A |
| Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A | 027670 A |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Piles alcalines au manganèse Format international LR3 | 081561 LR3 |
| Câble USB Type USB | 474183 USB |