



## Vérificateur d'alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 100-160mm



### Données de commande

N° commande	435050 100-160
GTIN	2050001046604
Classe d'article	46F

### Description

#### Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents  $\varnothing$  par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeable. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **carbure rapporté**.

#### Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages ( $\varnothing$ ), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

#### Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

#### Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

#### Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

### Description technique

Nombre de touches de mesure	7
Nombre de bagues de mesure	4
Profondeur de mesure	230 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Plage de mesure	100 - 160 mm
Largeur du disque de centrage	75 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

## Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
--	------------

## Accessoires

Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 2000 mm	435142 2000
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1000 mm	435142 1000
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Touche en acier Type 16	434900 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 750 mm	435142 750
Rallonge pour la plage de mesure Longueur 70 mm	435143 70
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1

Comparateur numérique lecture 0,0005 mm Plage de mesure 12,5 mm	434322 12,5
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points 1 pièce Type 90-300	439914 90-300
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 1500 mm	435142 1500
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 250 mm	435142 250