



Thermo-hygromètre, Type: 608H2



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 474050 608H2 |
| GTIN | 4029547000331 |
| Classe d'article | 47B |

Description

Exécution:

Pour déterminer avec précision **l'humidité, la température et le point de rosée**. Insensibles à la condensation. Sans entretien. **Affichage des valeurs min. / max.** avec fonction de réinitialisation. Possibilité de le poser ou l'accrocher. Avec alarme (affichage clignotant) en cas de dépassement des limites.

Utilisation:

Idéale pour le contrôle de la température intérieure.

Livraison:

Avec piles 081561 réf. 6LR61 et certificat d'étalonnage.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Plage de mesure point de rosée td | -40 - 70 °C |
| Erreur admissible humidité relative | 2 % |
| Plage de mesure température | -10 - 70 °C |
| Plage de mesure humidité relative | 2 - 98 % |
| Largeur | 111 mm |
| Hauteur | 90 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Erreur admissible point de rosée td | ±0,5 (à 25 °C) °C |
| Profondeur | 40 mm |
| Résolution température (0 – 50 °C) | 0,1 °C |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 6LR61 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Etalonnage | I6 |
| Type de produit | Thermometre et hygrometre |

Services

| | |
|--|----------|
| Etalonnage Thermo-hygromètres Type A | 027660 A |
| Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A | 027670 A |