



Thermomètres et hygromètres infrarouges, Type: 835T1



Données de commande

N° commande	474022 835T1
GTIN	4029547011924
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Thermomètre infrarouge rapide et précis avec navigation dans le menu intuitif et aisé au moyen d'icônes et d'un joystick. L'optique 50:1- permet de réaliser des mesures sûres, même à grande distance. Le laser 4 points indique la plage de mesure exacte et évite les mesures erronées.

- **Facteur émissif adaptable automatiquement en association avec la sonde de surface 474120 réf. OF.**
- **Mesure en ligne en association avec le logiciel disponible gratuitement.**
- **Mémoire de 200 valeurs mesurées et de 20 facteurs émissifs.**
- **Eclairage de l'affichage commutable.**
- **Alarme optique et acoustique en cas de dépassement des valeurs limites.**

Utilisation:

Sécurité et précision optimales pour la mesure de la température à distance moyenne.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6 et certificat de contrôle.

Accessoire(s):

Sondes de mesure 474120 réf. OF. Logiciel EasyClimate téléchargeable gratuitement.

Description technique

Erreur admissible (-20,0 à -0,1 °C)	±1,5 °C
Erreur admissible (0,0 à 99,9 °C)	±1,0 °C
Erreur admissible plage de mesure restante	±1 % val. mes.
Erreur admissible (-30,0 à -20,1 °C)	±2,5 °C
Optique	50 : 1
Poids	514 g
Résolution infrarouge	0,1 °C
Facteur émissif réglable	0,1 - 1
Largeur	166 mm
Plage de mesure	-30 - 600 °C
Longueur	193 mm
Hauteur	63 mm
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de points laser	4
Étalonnage	I5
Type de produit	Thermomètre et hygromètre

Services

Étalonnage DAkkSThermomètre infrarouge Type A	027610 A
ÉtalonnageThermomètre infrarouge Type A	027600 A

Accessoires

Sonde de température type K Type OF	474120 OF
-------------------------------------	-----------