



Enregistreur de données avec station d'accueil USB, Type: 174T



Données de commande

N° commande	474200 174T
GTIN	4029547010828
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C). L'interface USB (station d'accueil) permet une configuration rapide et aisée de l'enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 et protocole d'étalonnage.

Avec station d'accueil et câble de raccordement USB. Logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

Description technique

Hauteur	18,5 mm
Indice de protection IP	IP 65

Longueur	60 mm
Largeur	38 mm
Erreur admissible température	±0,5 °C
Plage de mesure température	-30 - 70 °C
Etalonnage	I9
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Interface	Port USB
Mémoire	16000 valeurs mesurées
Type de produit	Enregistreurs de données

Services

Etalonnage Thermomètres température ambiante Type B	027650 B
Etalonnage DAkkSThermo-hygromètres Type A	027670 A

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------