



## Enregistreur de données avec station d'accueil USB, Type: 174H



### Données de commande

N° commande	474200 174H
GTIN	4029547010835
Classe d'article	47B

### Description

#### Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h. Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C). L'interface USB (station d'accueil) permet une configuration rapide et aisée de l'enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure. Avec, en plus, mesure et mémorisation de l'humidité relative.

#### Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 et protocole d'étalonnage.  
Avec station d'accueil et câble de raccordement USB. Logiciel ComSoft Basic V5 téléchargeable gratuitement.

### Description technique

Largeur	38 mm
Plage de mesure température	-20 - 70 °C
Longueur	60 mm
Erreur admissible humidité relative	±3 %
Hauteur	18,5 mm

Erreur admissible température	±0,5 °C
Etalonnage	I6
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Interface	Port USB
Mémoire	16000 valeurs mesurées
Type de produit	Enregistreurs de données

## Services

Etalonnage Thermo-hygromètres Type A	027660 A
Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A	027670 A

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------