



Enregistreur de données sans station d'accueil USB, Type: 174T



Données de commande

N° commande	474201 174T
GTIN	4029547010798
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée. Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h.

Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C).

L'interface USB (station d'accueil) permet une configuration rapide et aisée de l'enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 et protocole d'étalonnage.

Description technique

Indice de protection IP	IP 65
Longueur	60 mm

Largeur	38 mm
Hauteur	18,5 mm
Erreur admissible température	±0,5 °C
Plage de mesure température	-30 - 70 °C
Etalonnage	I9
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Mémoire	16000
Type de produit	Enregistreurs de données

Services

Etalonnage DAkkSThermo-hygromètres Type A	027670 A
Etalonnage Thermomètres température ambiante Type B	027650 B

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------