

HOLEX**Jeu de 5 vis de serrage intérieur, Ø serrage: 10mm****Données de commande**

N° commande	434825 10
GTIN	4045197606259
Classe d'article	42C

Description**Description:**

- **Vis de serrage intérieur en acier inoxydable (1.4301/1.4305).**
- **Solution novatrice pour la fixation rapide et aisée de pièces cylindriques (par ex. comparateurs, barres rondes ou profilés tubulaires).**
- **Grâce à un vissage et un dévissage aisé des vis de serrage, ces éléments peuvent être serrés et desserrés en toute facilité.**
- **L'alésage cylindrique de la vis de serrage intérieur permet de modifier progressivement la longueur de col de la pièce serrée.**

Fonctionnement:

La vis de serrage intérieur se visse dans n'importe quel dispositif doté d'un simple filetage métrique simple jusqu'à ce que la tête de la vis repose sur la surface plane du dispositif. Lors d'un serrage supplémentaire de la vis, le filetage de la vis de serrage intérieur et celui du dispositif s'écartent. En raison de sa construction particulière, la vis de serrage intérieur se déforme faiblement et de manière totalement réversible. Cette légère déformation suffit à réduire le diamètre de la vis de serrage intérieur afin de pouvoir serrer les pièces intérieures de manière uniforme et centrée. Il est possible d'agir en termes de construction sur le diamètre de la vis de serrage intérieur et sur la pression en résultant. Des forces de traction jusqu'à 2000 N sont atteintes.

Utilisation:

- **Métrologie: serrage rapide et aisé de comparateurs dans des dispositifs de mesure.**
- **Construction mécanique: système de serrage pour objets cylindriques.**
- **Technique des capteurs: solution de fixation sur surface plane.**

Livraison:

Jeu composé de 5 vis de serrage.

Description technique

Hauteur du filetage H ₂	12 mm
Ouverture W	17 mm
Ø serrage	10 mm
Hauteur de la tête de vis 6 pans H ₁	5 mm
Filetage M	M14×1,5
Type de produit	Vis de serrage intérieur