



Mesureur de profondeur avec comparateur analogique, Plage de mesure: 10mm



Données de commande

N° commande	434805 10
GTIN	4045197234124
Classe d'article	42C

Description

Exécution:

Semelle trempée avec surface d'appui rodée finement. La pince de serrage garantit un serrage sûr du comparateur. **Comparateur avec graduation vers la gauche – profondeur de mesure lisible directement.** Possibilité d'augmenter la profondeur de mesure par des palpeurs (voir 434920) de différentes longueurs.

Livraison:

Avec comparateur 434807 réf. 10 ou 30.

Accessoire(s):

Rallonges pour palpeurs de mesure 434920.

Description technique

Lecture 1 tour	1 mm
Plage de mesure	10 mm
Ø comparateur	58 mm
Largeur semelle	16 mm

Longueur semelle	80 mm
Ø palpeur	4 mm
Etalonnage	C8
Etalonnage	C1
Résolution	0,01 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	15 µm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Mesureurs de profondeur

Services

EtalonnageSemelles Type B	023360 B
EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Ecrou moleté Filetage M14X0,5	434806 M14X0,5
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20

Comparateur avec graduation vers la gauche Plage de mesure 10 mm	434807 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30