



Thermomètre infrarouge/appareil de mesure de l'air, Type: 810



Données de commande

N° commande	474260 810
GTIN	4029547008320
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Appareils maniables et pratiques dotés de capteurs durables et de haute qualité. Fonction de maintien, mémoire min./max. et éclairage de l'affichage pour une lecture confortable des valeurs mesurées.

Livraison:

Avec capuchon de protection, trousse de ceinture et 2 piles 081561 réf.LR3.

Étalonnage: I9

Plage de mesure air: -10 - 50 °C

Plage de mesure infrarouge: -30 - 300 °C

Erreur admissible infrarouge: ± 2 °C

Erreur admissible air: $\pm 0,5$ °C

Optique: 6 : 1

Longueur: 119 mm

Description technique

Erreur admissible infrarouge	± 2 °C
Optique	6 : 1

Longueur	119 mm
Largeur	46 mm
Plage de mesure infrarouge	-30 - 300 °C
Hauteur	25 mm
Erreur admissible air	± 0,5 °C
Plage de mesure air	-10 - 50 °C
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	I5
Étalonnage	I9
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Services

Étalonnage Thermomètre infrarouge Type A	016730 A
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Appareil de mesure de température infrarouge Type A	016890 A
Étalonnage Thermomètres température ambiante Type B	016920 B
Étalonnage DAkkS Thermo-hygromètre	016930
Étalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A	027670 A
Étalonnage DAkkS Thermomètre infrarouge Type A	027610 A
Étalonnage Thermomètres température ambiante Type B	027650 B
Étalonnage Thermomètre infrarouge Type A	027600 A

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3