



Thermomètre infrarouge/appareil de mesure de l'air, Type: 810



Données de commande

N° commande	474260 810
GTIN	4029547008320
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Appareils maniables et pratiques dotés de capteurs durables et de haute qualité. Fonction de maintien, mémoire min./max. et éclairage de l'affichage pour une lecture confortable des valeurs mesurées.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage, capuchon de protection, trousse de ceinture et 2 piles 081561 réf.LR3.

Description technique

Erreur admissible infrarouge	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Optique	6 : 1
Longueur	119 mm
Largeur	46 mm
Plage de mesure infrarouge	-30 - 300 °C
Hauteur	25 mm

Erreur admissible air	± 0,5 °C
Plage de mesure air	-10 - 50 °C
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	I5
Étalonnage	I9
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Services

Étalonnage DAkkSThermo-hygromètres Type A	027670 A
Étalonnage DAkkSThermomètre infrarouge Type A	027610 A
Étalonnage Thermomètres température ambiante Type B	027650 B
Étalonnage Thermomètre infrarouge Type A	027600 A

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------