



Sonde de température type K, Type: EF



Données de commande

N° commande	474120 EF
GTIN	4029547003509
Classe d'article	47B

Description

Remarque(s):

Autres sondes de température sur demande.

Description technique

Type de sonde	Capteur d'insertion
Temps de réponse t_{99}	7 s
Plage de mesure	-60 – 400 °C
Erreur admissible	Classe 2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Etalonnage	I7
Type de produit	Sondes de température

Services

Étalonnage DAkkSSonde de température avec / sans
afficheur Type A

027540 A

Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur
Type A

027520 A