

**Hygromètre, Type: 606-1****Données de commande**

N° commande	474262 606-1
GTIN	4029547008290
Classe d'article	47B

Description**Utilisation:**

Mesure précise de l'humidité grâce aux courbes stockées pour diverses essences de bois (p. ex. hêtre, épicéa, chêne, etc.) et différents matériaux de construction (p. ex. béton, brique, plâtre, etc.).

Description technique

Etalonnage	Prix sur demande
Erreur admissible humidité relative	± 1 %
Hauteur	25 mm
Largeur	46 mm
Longueur	119 mm
Plage de mesure humidité relative	0 - 55 %
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	2

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Hygromètres

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------