



## Comparateur avec graduation vers la gauche, Plage de mesure: 10mm



### Données de commande

N° commande	434807 10
GTIN	4031452160758
Classe d'article	46C

### Description

#### Exécution:

Comparateur de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. Avec **graduation vers la gauche** pour une utilisation avec des semelles de mesure de profondeur et des vérificateurs d'alésage de précision.

#### Adapté(s) pour:

Mesureurs de profondeur 434805. Vérificateurs d'alésage de précision 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 et 435125.

### Description technique

Résolution	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Ø corps max	57 mm
Force de mesure	0,7 - 1,4 N
Etalonnage	C1

Lecture 1 tour	1 mm
Norme	Norme usine
Ø comparateur	58 mm
Ø palpeur	4 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	15 µm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

### Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10

### Accessoires

Verre pour comparateur Type 40	432010 40
--------------------------------	-----------