

**Comparateur de précision, ± Plage de lecture / Lecture: 130/5µm****Données de commande**

N° commande	434674 130/5
GTIN	4059192014063
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication. Insensible aux forces latérales. Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée. **Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constante** grâce à un ressort à barre de torsion. **Grande course libre** pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux). **Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérance** pour prédéfinir l'écart admissible.

Légende:**Repères de tolérance****Raccord**

pour flexible de relevage 434930

Réglage fin

Verrouillable (mise à zéro).

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Accessoire(s):

Flexible de relevage 434930.

Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
± plage de mesure	130 µm
Longueur	95 mm
Largeur	63 mm
Course libre	2,5 mm
Hauteur	20 mm
Lecture	5 µm
Étalonnage	C3
Force de mesure	1 N
Norme	Norme usine
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Comparateurs de précision

Services

Étalonnage Comparateurs de précision Type FZ	023180 FZ
Étalonnage DAkkS Comparateur Type FZ	023190 FZ

Accessoires

Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 16	434910 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 14	434900 14

Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 11	434910 11
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Flexible de relevage Longueur 500 mm	434930 500
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4

Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Flexible de relevage Longueur 140 mm	434930 140
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 39	434900 39
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5