



Hygromètre, Type: 606-2



Données de commande

N° commande	474262 606-2
GTIN	4029547008306
Classe d'article	47B

Description

Utilisation:

Mesure précise de l'humidité grâce aux courbes stockées pour diverses essences de bois (p. ex. hêtre, épicéa, chêne, etc.) et différents matériaux de construction (p. ex. béton, brique, plâtre, etc.). Avec, en plus, mesure de la température et de l'humidité de l'air ambiant (calcul du point de rosée).

Description technique

Erreur admissible température	$\pm 0,5$ °C
Étalonnage	I6
Plage de mesure température	-10 - 50 °C
Longueur	119 mm
Plage de mesure humidité relative	0 - 55 %
Hauteur	25 mm
Erreur admissible humidité relative	± 1 %

Largeur	46 mm
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Hygromètres

Services

Etalonnage Thermo-hygromètres Type A	027660 A
Etalonnage DAkkS Thermo-hygromètres Type A	027670 A

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------