



Comparateur avec graduation vers la gauche, Plage de mesure: 30mm



Données de commande

N° commande	434807 30
GTIN	4031452160765
Classe d'article	46C

Description

Exécution:

Comparateur de précision avec boîtier métallique, Ø axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. Avec **graduation vers la gauche** pour une utilisation avec des semelles de mesure de profondeur et des vérificateurs d'alésage de précision.

Adapté(s) pour:

Mesureurs de profondeur 434805.

Description technique

Résolution	0,01 mm
Lecture 1 tour	1 mm
Ø corps max	57 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	0,8 - 1,6 N
Plage de mesure	0 - 30 mm

Norme	Norme usine
Ø palpeur	5 mm
Ø comparateur	58 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	20 µm
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30

Accessoires

Verre pour comparateur Type 58	432010 58
--------------------------------	-----------