

**Comparateur de précision, ± Plage de lecture / Lecture: 250/10µm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 434674 250/10 |
| GTIN | 4059192014025 |
| Classe d'article | 43A |

Description**Exécution:**

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication. Insensible aux forces latérales. Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée. **Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constante** grâce à un ressort à barre de torsion. **Grande course libre** pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux). **Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérance** pour prédéfinir l'écart admissible.

Légende:**Repères de tolérance****Raccord**

pour flexible de relevage 434930

Réglage fin

Verrouillable (mise à zéro).

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Accessoire(s):

Flexible de relevage 434930.

Description technique

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Course libre | 2,5 mm |
| Etalonnage | C3 |
| Ø axe de fixation h6 | 8 mm |
| Force de mesure | 1 N |
| Largeur | 63 mm |
| ± plage de mesure | 250 µm |
| Lecture | 10 µm |
| Longueur | 95 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Norme | Norme usine |
| Métrologie | analogique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Comparateurs de précision |

Services

| | |
|--|-----------|
| Etalonnage Comparateurs de précision Type FZ | 023180 FZ |
| Étalonnage DAkkS Comparateur Type FZ | 023190 FZ |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Touche en acier Type 18/2 | 434900 18/2 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm | 434920 50 |
| Touche en acier Type 11/15 | 434900 11/15 |
| Touche en acier Type 18/4 | 434900 18/4 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm | 434920 60 |
| Touche en acier Type 24 | 434900 24 |
| Flexible de relevage Longueur 140 mm | 434930 140 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm | 434920 100 |

| | |
|---|--------------|
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm | 434920 20 |
| Touche en carbure Type 18/2 | 434910 18/2 |
| Touche en carbure Type 18/5 | 434910 18/5 |
| Touche en carbure Type 2 | 434910 2 |
| Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm | 434918 25 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm | 434920 80 |
| Touche en acier Type 18/6 | 434900 18/6 |
| Touche en acier Type 11/20 | 434900 11/20 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm | 434920 90 |
| Touche en carbure Type 18/6 | 434910 18/6 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm | 434920 40 |
| Touche en acier Type 29/20 | 434900 29/20 |
| Touche orientable | 434912 |
| Touche en acier Type 14/40 | 434900 14/40 |
| Touche en acier Type 18/1 | 434900 18/1 |
| Touche en acier Type 14/30 | 434900 14/30 |
| Touche en carbure Type 18/1 | 434910 18/1 |
| Touche en rubis Type 2 | 434915 2 |
| Touche en carbure Type 17 | 434910 17 |
| Touche en acier Type 29/10 | 434900 29/10 |
| Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm | 434918 50 |
| Touche en acier Type 11/25 | 434900 11/25 |
| Touche en carbure Type 10 | 434910 10 |
| Touche en acier Type 18/3 | 434900 18/3 |
| Touche en acier Type 14/20 | 434900 14/20 |
| Touche en acier Type 13 | 434900 13 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm | 434920 70 |
| Touche en acier Type 14 | 434900 14 |

| | |
|---|--------------|
| Touche en carbure Type 16 | 434910 16 |
| Touche en acier Type 14/15 | 434900 14/15 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm | 434920 10 |
| Touche en acier Type 11 | 434900 11 |
| Touche en acier Type 12 | 434900 12 |
| Touche en acier Type 39 | 434900 39 |
| Flexible de relevage Longueur 500 mm | 434930 500 |
| Touche en carbure Type 14 | 434910 14 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm | 434920 30 |
| Touche en acier Type 17 | 434900 17 |
| Touche en acier Type 28 | 434900 28 |
| Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm | 434917 50 |
| Touche en acier Type 18/5 | 434900 18/5 |
| Touche en acier Type 15 | 434900 15 |
| Touche en acier Type 30/10 | 434900 30/10 |
| Touche en acier Type 2 | 434900 2 |
| Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm | 434917 25 |
| Touche en acier Type 11/35 | 434900 11/35 |
| Touche en carbure Type 18/4 | 434910 18/4 |
| Touche en acier Type 20 | 434900 20 |
| Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm | 434920 15 |
| Touche en acier Type 11/30 | 434900 11/30 |
| Touche en acier Type 16 | 434900 16 |
| Touche en carbure Type 11 | 434910 11 |
| Touche en carbure Type 18/3 | 434910 18/3 |
| Touche en acier Type 10 | 434900 10 |