

Mahr**Comparateur de précision Grand Millimes, ± Plage de lecture / Lecture:
120/1 µm****Données de commande**

N° commande	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication. Faible jeu d'inversion grâce à une touche à bille pratiquement sans jeu. **Insensible aux forces latérales.** Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée. **Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge. Force de mesure constante** grâce à un ressort à barre de torsion. **Grande course libre** pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux). **Graduation clairement lisible. 2 repères de tolérance** pour prédéfinir l'écart admissible.

Comparateur de précision mécanique **Grand Millimes**. Très grande taille avec cadran très lisible.

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Livraison:

Avec flexibles de relevage.

Description technique

Etalonnage	C3
Course libre	4 mm
Largeur	125 mm
Lecture	1 μ m
Ø axe de fixation h6	28 mm
Force de mesure	3,5 N
Hauteur	34 mm
Longueur	212 mm
± plage de mesure	120 μ m
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Comparateurs de précision

Services

Etalonnage Comparateurs de précision Type FZ	023180 FZ
Étalonnage DAkkS Comparateur Type FZ	023190 FZ

Accessoires

Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Flexible de relevage Longueur 500 mm	434930 500
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2

Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 10	434910 10
Flexible de relevage Longueur 140 mm	434930 140
Touche en acier Type 10	434900 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 14	434900 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15

Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 24	434900 24