



Palpeur inductif enfichable, Type: 1300MA



Données de commande

N° commande	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l'alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l'ensemble de la plage de mesure.

Levage par dépression.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Raccordement direct au palpeur – idéals pour les dispositifs de mesure.

Livraison:

Avec mode d'emploi, câble de raccordement (2,5 m).

Accessoire(s):

Ressorts de pression, rallonge.

Description technique

Ecart de linéarité à $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
Compatibilité	Mahr
Répétabilité	0,1 μm
Ecart de linéarité à $\pm 0,5$ mm	0,4 μm
Plage de mesure	± 2 mm

Force de mesure au point zéro électrique	0,75 ±0,15 N
Référence fabricant	P 1300MA
Indice de protection IP	IP 64
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Palpeur