

Mitutoyo

Comparateur analogique-numérique lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 60mm



Données de commande

N° commande	434651 60
GTIN	4946368500461
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Lecture sans erreur grâce au grand affichage numérique et analogique. **Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur.** Boîtier robuste; tige de touche sur roulement de précision.

Fonctionnement:

- **Changement de couleur si dépassement de tolérance.**
- **Maintien de valeur MAX / MIN.**
- **Mémoire des valeurs maximales (la recherche du point de rebroussement est superflue).**
- **Affichage du point zéro p. ex. pour les mesures de tolérance.**
- **Commutation du sens de mesure.**
- **Possibilité de commande de l'extérieur et transmission de données vers l'extérieur.**
- **Télécommande (accessoire spécial).**

Livraison:

Avec câble de secteur 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoire(s):

Câble de données 498430, télécommande, dispositif de pré réglage Digimatic.

Description technique

Etalonnage	C1
Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	≤ 2,5 N
Lecture sélectionnable	0,001 / 0,0005 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,0025 mm
Norme	Norme usine
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 100 mm	023000 100
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100

Accessoires

Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche orientable	434912
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 20	434900 20
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 2	434900 2

Câble de connexion Type USB2	498430 USB2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Câble de connexion Type D1	498430 D1
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 13	434900 13
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en carbure Type 17	434910 17
Câble de connexion Type D2	498430 D2
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Touche en acier Type 24	434900 24
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100