

Garant**Dispositif de serrage compact, Type: 47****Données de commande**

N° commande	370142 47
GTIN	4045197602497
Classe d'article	31L

Description**Exécution:**

Corps et bras de serrage en acier spécial inoxydable traité pour une résistance élevée. Remplacement rapide du patin d'appui à bille à ressort sans outil. Protection contre la saleté grâce au joint spécial en polyamide.

Avantage(s):

Forme compacte, env. 30 % plus petite que des modèles comparables. Mécanisme automatique de bridage et de débridage rapide.

Des vis cylindriques standard DIN 912 (M10 / M12) peuvent être utilisées.

Accessoire(s):

370350 Clé de serrage, 370430 Patins d'appui.

Hauteur serrage S: -1 - 90 mm

Longueur L: 95 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 81 mm

Bras presseur r: 75 mm

Force serrage max.: 16 kN

Description technique

Force serrage max.	16 kN
--------------------	-------

Bras presseur r	75 mm
Portée A	47 mm
Hauteur serrage S	-1 - 90 mm
Perçage de fixation pour vis cylindriques DIN 912	M10 / M12
Hauteur H	81 mm
Largeur B	35 mm
Longueur L	95 mm
Couple maximal	105 Nm
Type de produit	Garant dispositif de serrage Compact

Accessoires

Socle-support pour dispositif de serrage compact Type 80	370145 80
Clé de serrage ouv. 11 pour Monobloc, Duo et bride à chaîne	370350
Patin de serrage Type-N° 5	370430 5
Patin de serrage Type-N° 1	370430 1
Patin de serrage Type-N° 2	370430 2
Patin de serrage Type-N° 4	370430 4
Patin de serrage Type-N° 3	370430 3
Socles-supports pour dispositifs de serrage compacts Hauteur H 80 mm	370146 80